

Schwerlastführung

HD-40- -

Teilenummer: 170027


FESTO

konfigurierbar.

Zur Konfiguration Produkt vorher in den Warenkorb legen.

Bei diesem Produkt können je nach Konfiguration die technischen Daten vom Datenblatt und das entsprechende Zubehör abweichen.

Auslauftyp. Lieferbar bis 2009.



Beispielhafte Darstellung

Datenblatt

~ConfIndependentDatasheet

Merkmal	Wert
Baugröße	40
Hub	10 ... 2.110 mm
Einbaulage	beliebig
Führung	Kugelumlaufführung
Konstruktiver Aufbau	Führungssachse ohne Antrieb
Max. Geschwindigkeit	3 m/s
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK	0
Umgebungstemperatur	-10 ... 60 °C
Max. Kraft Fy	5.400 N
Max. Kraft Fz	5.600 N
Max. Moment Mx	375 Nm
Max. Moment My	560 Nm
Max. Moment Mz	540 Nm
Bewegte Masse	3.300 g
Bewegte Masse bei 0 mm Hub	3.300 g
Gewichtszuschlag pro 10 mm Hub	176 g
Grundgewicht bei 0 mm Hub	11.800 g
Werkstoffinformation Führungselement	Stahl
Werkstoffinformation Gehäuse	Aluminium-Knetlegierung eloxiert