


# Saugnapf VAS-10-M5-SI

Teilenummer: 173442

FESTO

Dichtring ist nicht im Lieferumfang enthalten.  
Auslauftyp. Lieferbar bis 2012.



## Datenblatt

Merkmal	Wert
Nennweite	2 mm
Sauger-Durchmesser	10 mm
Wirksamer Saugdurchmesser	8 mm
Konstruktiver Aufbau	Vakuumananschluss oben rund, Standard
Betriebsmedium	Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7::-:]
Umgebungstemperatur	-40 ... 200 °C
Abreißkraft bei 70 % Vakuum	4,5 N
Produktgewicht	3 g
Befestigungsgewinde	M5
Saugerbefestigung	M5
Vakuumananschluss	M5
Shore-Härte	60 +/- 5
Werkstoffinformation Einschraubzapfen	Aluminium-Knetlegierung
Werkstoffhinweis	LABS-haltige Stoffe enthalten
Werkstoffinformation Sauger	VMQ (Silikon)