


Rundzylinder DSAG-25- -PPV-A-S2-CT

Teilenummer: 176409

FESTO

Abschlussdeckel mit Gewindezapfen, mit durchgehender Kolbenstange.
Dieses Produkt ist nur über die Festo Gesellschaft Korea erhältlich.
Auslauftyp. Lieferbar bis 2010.



Beispielhafte Darstellung

Datenblatt

| Merkmal | Wert |
|--|---|
| Hub | 1 ... 500 mm |
| Kolben-Durchmesser | 25 mm |
| Kolbenstangengewinde | M10x1,25 |
| Dämpfung | PPV: pneumatische Dämpfung beidseitig einstellbar |
| Kolbenstangenende | Außengewinde |
| Betriebsdruck | 1 ... 10 bar |
| Funktionsweise | doppeltwirkend |
| Betriebsmedium | getrocknete Luft, geölt oder ungeölt |
| Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK | 2 |
| Umgebungstemperatur | -20 ... 80 °C |
| Dämpfungslänge | 17 mm |
| Theoretische Kraft bei 6 bar, Rücklauf | 247,4 N |
| Theoretische Kraft bei 6 bar, Vorlauf | 294,5 N |
| Bewegte Masse bei 0 mm Hub | 141 g |
| Gewichtszuschlag pro 10 mm Hub | 11,1 g |
| Grundgewicht bei 0 mm Hub | 212 g |
| Zuschlag bewegte Masse pro 10 mm Hub | 6,2 g |
| Pneumatischer Anschluss | M26x1,5 |
| Werkstoffhinweis | Kupfer- und PTFE-frei |
| Werkstoffinformation Deckel | Aluminium-Knetlegierung |
| Werkstoffinformation Dichtungen | NBR TPE-U(PU) |
| Werkstoffinformation Gehäuse | hochlegierter Stahl rostfrei |
| Werkstoffinformation Kolbenstange | hochlegierter Stahl rostfrei |