


Steckdose FBSD-GD-7

Teilenummer: 18497

FESTO

für Feldbusanschluss an Ventil- und Installationsinseln.



Datenblatt

Merkmal	Wert
Basierend auf Norm	EN 61076-2-101 EN 61984
Befestigungsart	mit Überwurfmutter
Einbaulage	beliebig
Produktgewicht	28 g
Elektrischer Anschluss	Form A M12x1 4-polig Dose gerade / Schraubklemme
Betriebsspannungsbereich DC	≤ 250 V
Betriebsspannungsbereich AC	≤ 250 V
Strombelastbarkeit bei 40°C	4 A
Stoßspannungsfestigkeit	2,5 kV
Kabelverschraubung	Pg7
Zulässiger Kabeldurchmesser	4 ... 6 mm
Anschlussquerschnitt	0,75 mm ²
Schutzart	IP67
Umgebungstemperatur	-40 ... 85 °C
CE-Zeichen (siehe Konformitätserklärung)	nach EU-Niederspannungs-Richtlinie
Werkstoffhinweis	RoHS konform
Verschmutzungsgrad	3
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK	1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung
Werkstoffinformation Gehäuse	PA-verstärkt
Farbe Gehäuse	schwarz
Werkstoffinformation Überwurfmutter	Zink-Druckguss vernickelt
Werkstoffinformation Steckkontakte	Bronze Weissbronze beschichtet