


T-Adapter FB-TA

Teilenummer: 18498

FESTO

für Feldbusanschluss an Ventil- und Installationsinseln.



Datenblatt

Merkmal	Wert
Einbaulage	beliebig
Betriebsspannungsbereich AC	$\leq 10\text{ V}$
Betriebsspannungsbereich DC	$\leq 30\text{ V}$
Strombelastbarkeit	4 A
Schutzart	IP67
Umgebungstemperatur	-25 ... 90 °C
Produktgewicht	37 g
Elektrischer Anschluss	Stecker / Dose M12x1 / M12x1 5-polig / 5-polig
Kabelaufbau	2x0,25
Kabeldurchmesser	5 mm
Befestigungsart	mit Überwurfmutter
Werkstoffinformation Gehäuse	PA
Werkstoffinformation Kabelmantel	PVC
Werkstoffinformation Steckkontakte	Messing vernickelt und verzinkt