

# Multipol-Steckdose IMP2-SD-26-V

Teilenummer: 18664

FESTO



## Datenblatt

Merkmal	Wert
Zulässiger Kabeldurchmesser	13,5 ... 15 mm
Einbaulage	beliebig
Betriebsspannungsbereich AC	$\leq 250$ V
Strombelastbarkeit	7,5 A
Schutzart	IP65
Umgebungstemperatur	-40 ... 125 °C
Produktgewicht	96 g
Elektrischer Anschluss	Dose 26-polig
Kabelverschraubung	Pg16
Steckerkodierung	N - für Ventile
Befestigungsart	mit Überwurfmutter
Werkstoffinformation Dichtungen	CR licht- und ölbeständig
Werkstoffinformation Gehäuse	Kupfer-Legierung vernickelt
Werkstoffinformation Steckkontakte	Kupfer-Legierung vergoldet