


# DUO-Leitung KM12-DUO-M8-GDWD

Teilenummer: 18688

FESTO



## Datenblatt

Merkmal	Wert
Einbaulage	beliebig
Betriebsspannungsbereich AC	$\leq 60$ V
Betriebsspannungsbereich DC	$\leq 75$ V
Strombelastbarkeit	2,8 A
Schutzart	IP67
Umgebungstemperatur bei beweglicher Kabelverlegung	-5 ... 70 °C
Umgebungstemperatur	-30 ... 70 °C
Produktgewicht	61 g
Elektrischer Anschluss	Stecker gerade / Dose gerade M12x1 / M8 4-polig / 3-polig
Kabelaufbau	2x(3x0,25)
Kabeldurchmesser	4,5 mm
Kabellänge	0,6 m
Befestigungsart	mit Durchgangsbohrung mit Gewindestecker mit Überwurfmutter
Werkstoffinformation Überwurfmutter	Messing vernickelt
Werkstoffinformation Gehäuse	PUR
Werkstoffinformation Kabelmantel	PUR
Werkstoffinformation Steckkontakte	Messing vergoldet