


Stiftadapter SIE-GA

Teilenummer: 18780

FESTO



Datenblatt

Merkmal	Wert
Einbaulage	beliebig
Basierend auf Norm	EN 61076-2-101 EN 61984
Betriebsspannungsbereich AC	250 V
Betriebsspannungsbereich DC	250 V
Stoßspannungsfestigkeit	2,5 kV
Strombelastbarkeit bei 40°C	4 A
Verschmutzungsgrad	3
CE-Zeichen (siehe Konformitätserklärung)	nach EU-Niederspannungs-Richtlinie
Schutzart	IP67
Umgebungstemperatur	-25 ... 85 °C
Max. Anziehdrehmoment Verriegelung	0,6 Nm
Produktgewicht	23,5 g
Elektrischer Anschluss	4-polig Form A M12x1 Stecker gerade
Befestigungsart	mit Überwurfmutter
Werkstoffinformation Überwurfmutter	Messing vernickelt
Werkstoffhinweis	RoHS konform
Werkstoffinformation Steckkontakte	Messing vernickelt und vergoldet