

# Steckverschraubung QS-1/2-1/2-I-U


Teilenummer: 190698

FESTO

Außengewinde mit Innensechskant.

Dieses Produkt ist nur über die Festo Gesellschaft USA erhältlich.

Auslauftyp. Lieferbar bis 2013. Alternativprodukt siehe Support Portal.



## Datenblatt

| Merkmale                                   | Wert                                   |
|--|--|
| Baugröße                                   | Standard                               |
| Nennweite                                  | 7,1 mm                                 |
| Dichtungsart am Einschraubzapfen           | Beschichtung                           |
| Einbaulage                                 | beliebig                               |
| Gebindegröße                               | 1                                      |
| Konstruktiver Aufbau                       | Push-Pull-Prinzip                      |
| Betriebsdruck kompletter Temperaturbereich | -0,95 ... 10 bar                       |
| Betriebsmedium                             | Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-] |
| Hinweis zum Betriebs- und Steuermedium     | Geölter Betrieb möglich                |
| Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK         | 1                                      |
| Umgebungstemperatur                        | -10 ... 60 °C                          |
| Zulassung                                  | Germanischer Lloyd                     |
| Max. Anziehdrehmoment                      | 30 Nm                                  |
| Produktgewicht                             | 48 g                                   |
| Pneumatischer Anschluss 1                  | NPT1/2-14                              |
| Pneumatischer Anschluss 2                  | für Schlauch Außendurchmesser 1/2"     |
| Farbe Lösering                             | grau                                   |
| Werkstoffhinweis                           | RoHS konform                           |
| Werkstoffinformation Gehäuse               | Messing<br>vernickelt                  |
| Werkstoffinformation Lösering              | POM                                    |
| Werkstoffinformation Schlauchdichtung      | NBR                                    |
| Werkstoffinformation Schlauchklemmsegment  | hochlegierter Stahl rostfrei           |