


# Rundzylinder ESEU-40-10-P-A-MA

Teilenummer: 191172

FESTO

Abschlussdeckel mit Luftanschluss axial zur Zylinderachse.  
Auslaufotyp. Lieferbar bis 2011.



## Datenblatt

| Merkmal                               | Wert   |
|---------------------------------------|--|
| Hub                                   | 10 mm  |
| Kolben-Durchmesser                    | 40 mm  |
| Dämpfung                              | P: elastische Dämpfungsringe/-platten beidseitig |
| Einbaulage                            | beliebig   |
| Konstruktiver Aufbau                  | Kolben<br>Kolbenstange<br>Zylinderrohr           |
| Positionserkennung                    | für Näherungsschalter                            |
| Varianten                             | Druckluftanschluss axial                         |
| Betriebsdruck                         | 2 ... 10 bar                                     |
| Funktionsweise                        | einfachwirkend<br>drückend                       |
| Betriebsmedium                        | getrocknete Luft, geölt oder ungeölt             |
| Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK    | 1  |
| Umgebungstemperatur                   | 0 ... 80 °C                                      |
| Theoretische Kraft bei 6 bar, Vorlauf | 631 N  |
| Bewegte Masse bei 0 mm Hub            | 149,1 g  |
| Gewichtszuschlag pro 10 mm Hub        | 24 g   |
| Grundgewicht bei 0 mm Hub             | 372 g  |
| Befestigungsart                       | mit Zubehör                                      |
| Pneumatischer Anschluss               | G1/8   |
| Werkstoffhinweis                      | LABS-haltige Stoffe enthalten                    |
| Werkstoffinformation Deckel           | Aluminium-Knetlegierung                          |
| Werkstoffinformation Dichtungen       | TPE-U(PU)  |
| Werkstoffinformation Gehäuse          | hochlegierter Stahl rostfrei                     |
| Werkstoffinformation Kolbenstange     | hochlegierter Stahl                              |