


# Pneumatik-Anschaltung CPX-GP-CPA-10

Teilenummer: 195710  
Auslaufprodukt

FESTO

für modulares elektrisches Terminal CPX.

Auslauftyp. Lieferbar bis 2017. Alternativprodukt siehe Support Portal.



## Datenblatt

Merkmale	Wert
Anschaltung Ventilinseln	Typ 12, CPA10
Diagnose	- Drahtbruch pro Ventilschleife - Kurzschluss Ventile - Unterspannung Ventile
Max. Anzahl der Ventilplätze	24 bei monostabilen Ventilen
LED Anzeigen	- 1 Sammeldiagnose - Kanalstatus auf Ventilen
Parametrierung	Überwachung Drahtbruch/Kanal Überwachung Kurzschluss Überwachung Lastspannung Idle Mode pro Kanal Forcen pro Kanal Failsafe pro Kanal
Absicherung (Kurzschluss)	interne elektronische Sicherung pro Ventilausgang
Betriebsspannungsbereich DC	20,4 ... 26,4 V
Eigenstromaufnahme bei Betriebsspannung	Typ. 15 mA (Betriebsspannungsversorgung Elektronik) Typ. 30 mA (Lastspannungsversorgung Ventile)
Max. Stromversorgung pro Kanal	0,2 A
Max. Summenstrom pro Modul	4 A
Nennbetriebsspannung DC	24 V
Potentialtrennung Kanal - Interner Bus	Ja, bei Zusatzeinspeisung
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK	2
Schutzart	IP65
Umgebungstemperatur	-5 ... 50 °C
Produktgewicht	150 g
Elektrische Ansteuerung	Feldbus
Werkstoffinformation Gehäuse	PA-verstärkt