


Verbindungsleitung KMYZ-7-24-10-LED-PUR

Teilenummer: 196070

FESTO

hochflexibel, mit integrierter Haltestromabsenkung, für Ventilinseln CPV.



Datenblatt

Merkmal	Wert
Einbaulage	beliebig
Zusätzliche Funktionen	Haltestromabsenkung
Schaltstellungsanzeige	LED
CE-Zeichen (siehe Konformitätserklärung)	nach EU-EMV-Richtlinie
Schutzart	IP65
Umgebungstemperatur	-10 ... 50 °C
Anziehdrehmoment	0,25 Nm
Produktgewicht	170 g
Elektrischer Anschluss	Dose gewinkelt / Kabel viereckige Bauform / offenes Ende 2-polig / 2-adrig
Kabelaufbau	2x0,25
Kabeldurchmesser	3,4 mm
Kabellänge	10 m
Schutzleiteranschluss	nicht vorhanden
Befestigungsart	auf Magnetventil mit selbstschneidender Schraube
Werkstoffhinweis	RoHS konform
Werkstoffinformation Gehäuse	PA
Werkstoffinformation Kabelmantel	TPE-U(PUR)
Werkstoffinformation Steckkontakte	Bronze