

Flexopneu-Schlauch P-9-BL

Teilenummer: 2232
Auslaufprodukt

FESTO

[Auslauftyp](#). Lieferbar bis 2018. Alternativprodukt siehe Support Portal.



Datenblatt

| Merkmal | Wert |
|--|--|
| Außen-Durchmesser | 16 mm |
| Durchflussrelevanter Biegeradius | 60 mm |
| Innen-Durchmesser | 9 mm |
| Min. Biegeradius | 30 mm |
| Betriebsdruck kompletter Temperaturbereich | -0,95 ... 16 bar |
| Betriebsmedium | Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7::-:] |
| Umgebungstemperatur | -20 ... 80 °C |
| Produktgewicht nach Länge | 0,186 kg/m |
| Pneumatischer Anschluss | für Stecktülle Innen-Ø 9 mm |
| Farbe | blau |
| Shore-Härte | A 68 +/- 5 |
| Werkstoffhinweis | Kupfer- und PTFE-frei RoHS konform |
| Werkstoffinformation Schlauch | NBR |