

Kunststoffschlauch PL-9-BL

Teilenummer: 2238

FESTO

für CK- und N-Verschraubungen.

Der max. Druck ist bei der max. Temperatur zulässig.



Datenblatt

Merkmal	Wert
Außen-Durchmesser	11,6 mm
Durchflussrelevanter Biegeradius	85 mm
Innen-Durchmesser	9 mm
Temperaturabhängiger Betriebsdruck	0 ... 7 bar
Betriebsmedium	Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7::-:]
Umgebungstemperatur	-10 ... 35 °C
Produktgewicht nach Länge	0,049 kg/m
Farbe	blau
Shore-Härte	A 85 +/-3
Werkstoffhinweis	Kupfer- und PTFE-frei RoHS konform
Werkstoffinformation Schlauch	PVC-P