


Anschlussblock VIGK-04-D-2-1/2

Teilenummer: 525570

FESTO

für Ventilinsel 04, hoher Durchfluss, ISO-Ventile Größe 2, (G 1/2)



Datenblatt

Merkmal	Wert
Basierend auf Norm	ISO 5599-2
Max. Anzahl der Ventilplätze	1
Betriebsdruck	-0,9 ... 16 bar
Betriebsmedium	Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Mediumstemperatur	-10 ... 60 °C
Schutzart	IP65
Umgebungstemperatur	-10 ... 60 °C
Befestigungsart Anschlussplatte	mit Durchgangsbohrung
Pneumatischer Anschluss 1	G3/4
Pneumatischer Anschluss 2	G1/2
Pneumatischer Anschluss 3	G3/4
Pneumatischer Anschluss 4	G1/2
Pneumatischer Anschluss 5	G3/4
Werkstoffinformation Anschlussplatte	Aluminium-Druckguss