



Öler MS4-LOE-1/4-R-Z

Teilenummer: 529412

FESTO

Kunststoffschale mit Kunststoffschutzkorb, Durchflussrichtung von rechts nach links.



Datenblatt

| Merkmal | Wert |
|--|--|
| Baugröße | 4 |
| Baureihe | MS |
| Einbaulage | senkrecht +/- 5° |
| Konstruktiver Aufbau | Proportional-Standardnebelöler |
| Max. Ölfüllmenge | 30 cm ³ |
| Schalenschutz | Kunststoffschutzkorb |
| Betriebsdruck | 1 ... 12 bar |
| Minimaldurchfluss für Öler-Funktion | 40 l/min |
| Normalnenndurchfluss | 2.200 l/min |
| Betriebsmedium | Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4] Inerte Gase |
| Hinweis zum Betriebs- und Steuermedium | Geölter Betrieb möglich (im weiteren Betrieb erforderlich) |
| Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK | 2 |
| Lagertemperatur | -10 ... 60 °C |
| Mediumstemperatur | -10 ... 60 °C |
| Öl-Viskosität | ISO VG 32 |
| Umgebungstemperatur | -10 ... 60 °C |
| Produktgewicht | 194 g |
| Befestigungsart | wahlweise: Leitungseinbau mit Zubehör |
| Pneumatischer Anschluss 1 | G1/4 |
| Pneumatischer Anschluss 2 | G1/4 |
| Werkstoffhinweis | RoHS konform |
| Werkstoffinformation Gehäuse | Aluminium-Druckguss |
| Werkstoffinformation Schale | PC |