

# Raccord coudé QSL-1/4-3/16-U

N° de pièce: 153642

FESTO

Orientable sur 360°, filetage avec tête hexagonale.

Ce produit est exclusivement disponible via la société Festo USA

Modèle de fin de série. Disponible jusqu'en 2011.



## Fiche technique

| Caractéristique                                   | Valeur   |
|---|--|
| Taille  | Standard   |
| Type de joint au niveau de l'embout fileté        | Revêtement   |
| Position de montage                               | indifférent  |
| Taille du bidon                                   | 1  |
| Conception  | Principe push-pull                                     |
| Pression de service                               | -0,95 ... 10 bar                                       |
| Pression de service en fonction de la température | -0,95 ... 10 bar                                       |
| Fluide de service                                 | Air comprimé filtré<br>Vide                            |
| Classe de résistance à la corrosion KBK           | 1  |
| Température ambiante                              | -10 ... 60 °C  |
| Agrément  | Germanischer Lloyd                                     |
| Couple de serrage max.                            | 14 Nm  |
| Raccord pneumatique                               | NPT1/4-18<br>pour diamètre extérieur de tuyau de 3/16" |
| Couleur de la bague de déverrouillage             | gris   |
| Note sur la matière                               | Conforme RoHS  |
| Information matière corps                         | PBT  |
| Information matériau bague de désaccouplement     | POM  |
| Information matière joint de tuyau                | NBR  |
| Information matériau segment de fixation de tuyau | Acier fortement allié inoxydable                       |