


Câble de connexion NHSB-A1-30-BLG5-LE5-PU8-2XBB

N° de pièce: 1585798

FESTO

convient pour vérin linéaire DFPI.



Fiche technique

| Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Longueur du tuyau de protection | 30 m |
| Position de montage | indifférent |
| Utilisation a l'extérieur | C1 - sites protégés des intempéries |
| Plage de tension de service CC | 0 ... 30 V |
| Humidité relative de l'air | 5 - 100 % condensant |
| Degré de protection | IP65 IP67 IP68 IP69K NEMA 4 |
| Température ambiante | -20 ... 60 °C |
| Température ambiante pour câble non posés à demeure | -5 ... 60 °C |
| Connexion électrique 1 | Raccord droit, 5 pôles Côté ouvert, 5 fils |
| Fluide de service | Air comprimé selon ISO8573-1:2010 [7:4:4] |
| Note sur le fluide de commande et de pilotage | Fonctionnement avec lubrification possible |
| Raccord pneumatique | Pour diamètre extérieur de tuyau 10 mm Pour diamètre extérieur de tuyau 8 mm |
| Rayon de courbure de câble min. | 100 mm |
| Structure du câble | 5 x 0,75 mm ² |
| Poids du produit | 7.500 g |
| Note sur la matière | Contenant de substances de silicone Conforme RoHS |
| Information matière gaine de protection | PA |
| Information sur les matériaux, raccord de protection du tuyau | PA |
| Information matière gaine de câble | PVC |
| Information matière joints | TPE |