


# Connecteur femelle multipôle IMP1-SD-72

N° de pièce: 18319

FESTO



## Fiche technique

Caractéristique	Valeur
Diamètre de câble admissible	18 ... 27 mm
Position de montage	indifférent
Plage de tension de service CA	$\leq 300$ V
Plage de tension de service CC	$\leq 250$ V
Degré de protection	IP65
Température ambiante	-40 ... 125 °C
Poids du produit	401 g
Section de raccordement	1,5 mm <sup>2</sup>
Connexion électrique	Connecteur femelle à 72 pôles
Presse-étoupe	Pg29
Mode de fixation	avec étrier de serrage
Information matière corps	Plastique Alliage léger moulé sous pression
Information relative aux matériaux : contacts à fiche	Alliage de cuivre argenté