


axe de guidage

FDG-32- -

N° de pièce: 192852

FESTO



Exemple de
représentation

Fiche technique

Fiche de données générales - Les valeurs individuelles dépendent de votre configuration.

Caractéristique	Valeur
Taille	32
Course	10 ... 3.000 mm
Position de montage	indifférent
Guidage	Patin à billes
Conception	Axe de guidage sans actionneur
Vitesse max.	3 m/s
Classe de résistance à la corrosion KBK	0 - Aucun effet de corrosion
Température ambiante	-10 ... 60 °C
Note sur la matière	sans cuivre ni PTFE
Information matière élément de guidage	Acier
Information matière corps	Alliage d'aluminium anodisé