


axe de guidage FDG-40- -

N° de pièce: 192853
Produit de fin de série

FESTO

[Modèle en fin de vie. Disponible jusqu'en 2021. Voir le portail Support & Téléchargements pour des produits de remplacement.](#)



Exemple de
représentation

Fiche technique

Fiche de données générales - Les valeurs individuelles dépendent de votre configuration.

Caractéristique	Valeur
Taille	40
Course	1 ... 4.000 mm
Position de montage	indifférent
Guidage	Patin à billes
Conception	Axe de guidage sans actionneur
Vitesse max.	3 m/s
Classe de résistance à la corrosion KBK	0 - Aucun effet de corrosion
Température ambiante	-10 ... 60 °C
Note sur la matière	sans cuivre ni PTFE
Matériau élément de guidage	Acier
Matériau corps	Alliage d'aluminium anodisé