

# Raccord rapide coudé LCX-1/4-PX-6

N° de pièce: 4042

FESTO

Pour tuyaux Flexopneu PX.

Modèle de fin de série. Disponible jusqu'en 2011.



## Fiche technique

Caractéristique	Valeur
Diamètre nominal	5 mm
Type de joint au niveau de l'embout fileté	Bague d'étanchéité
Position de montage	indifférent
Raccord pneumatique	G1/4 PK-6 avec écrou-raccord
Information matière corps	Aluminium