

Y - utični spoj NPQP-Y-Q12-E

Broj artikla: 132575

FESTO

Tip koji se napušta. Isporuka do 2013.



Tehnički podaci

| Svojstvo | Vrijednost |
|--|--|
| Veličina | Standard |
| Nazivni promjer | 7 mm |
| Konstruktivna struktura | Protutaktni princip |
| Pogonski tlak ovisan o temperaturi | -0,95 ... 10 bar |
| Pogonski medij | Komprimirani zrak prema ISO 8573-1:2010 [7::-:] |
| Uputa o mediju pogona i upravljanja | Moguć nauljeni pogon |
| Klasa korozione otpornosti KBK | 4 |
| Temperatura okoline | -20 ... 60 °C |
| Težina proizvoda | 31 g |
| Pneumatski priključak 1 | za savitljivu cijev vanjskog promjera 12 mm |
| Pneumatski priključak 2 | za savitljivu cijev vanjskog promjera 12 mm |
| Materijal - napomena | Sadrži materijale sa supstancama koje ometaju kvašenje lakom RoHS sukladno |
| Informacija o materijalu, kućište | PP |
| Informacija o materijalu, stezni segment savitljive cijevi | visokolegirani čelik, nehrđajući |