



# Prigušno-povratni ventil GRLA-1/8-NPT-QS-1/4-U

Broj artikla: 165010

FESTO

za prigušivanje odlaznog zraka, sa zakretnim priključkom.  
Ovaj se proizvod može dobiti samo preko Festo društva USA.  
Napušten tip. Isporuka do 2011.



## Tehnički podaci

| Svojstvo  | Vrijednost   |
|---|--|
| Funkcija ventila                                | Prigušno-nepovratna funkcija   |
| Pneumatski priključak 1                         | QS-1/4   |
| Pneumatski priključak 2                         | NPT1/8-27  |
| Element namještanja                             | Narovašeni vijak   |
| Normalni nazivni protok u smjeru prigušivanja   | 123 l/min  |
| Normalni nazivni protok u povratnom smjeru      | 71 l/min   |
| Pogonski tlak                                   | 1 ... 9 bar  |
| Temperatura okoline                             | 0 ... 60 °C  |
| Informacija o materijalu, kućište               | PBT ojačan   |
| Pogonski medij                                  | filtrirani, nezauljeni komprimirani zrak<br>filtrirani, zauljeni komprimirani zrak |
| Položaj ugradnje                                | proizvoljno  |
| Temperatura medija                              | 0 ... 60 °C  |
| Težina proizvoda                                | 19,6 g   |
| Informacija o materijalu, navojni čep           | Mjed   |
| Informacija o materijalu, prsten za oslobađanje | POM  |