

# Standardni cilindar DNA-4"- -

Broj artikla: 193387

FESTO

Ovaj se proizvod može dobiti samo preko Festo društva USA.  
Kod ovog proizvoda mogu, već prema konfiguraciji, odstupati slike,  
tehnički podatci s liste podataka i odgovarajući pribor.



## Tehnički podaci

~ConfIndependentDatasheet

| Svojstvo                            | Vrijednost                      |
|-------------------------------------|---------------------------------|
| Hod                                 | 0,5 ... 80 "                    |
| Promjer klipa                       | 4 "                             |
| Zasnovano na normi                  | ANSI/NFPA                       |
| Pogonski tlak                       | 0,6 ... 12 bar                  |
| Način funkcioniranja                | dvoradno                        |
| Pogonski medij                      | filtrirani komprimirani zrak    |
| Klasa korozione otpornosti KBK      | 1                               |
| Temperatura okoline                 | ≥ -20 °C                        |
| Informacija o materijalu, poklopac  | Aluminijska legura za gnječenje |
| Informacija o materijalu, kućište   | Aluminijska legura za gnječenje |
| Informacija o materijalu, klipnjača | visokolegirani čelik            |