


# Priključni blok MHP2-PR10-3-PI-D25

broj artikla: 197465

FESTO

s utičnim podnošcima i električnim multipolom, za poluspojničke ventile MHP2-...-PI

Napušteni tip. Isporuka do 2007.



## Tehnički podaci

Obilježje	Vrijednost
Maks. broj ventilskih mjesta	10
Klasa korozione otpornosti KBK	2
Način pričvršćenja priključne ploče	s prolaznim provrtom sa šeširastim profilom
Način pričvršćenja ventila	s unutarnjim navojem
Pneumatski priključak 1/33	M7
Pneumatski priključak 3/11	M7
Materijal - napomena	Bez bakra i PTFE
Materijal - informacija, priključna ploča	Aluminijska legura za gnečenje