



Uklopni ventil MS4N-EE-1/8-V110-Z

Broj artikla: 532086

FESTO

električno, smjer protoka zdesna nalijevo.



Tehnički podaci

| Svojstvo | Vrijednost |
|-----------------------------------|--|
| Funkcija odlaznog zraka | ne prigušuje se |
| Način aktiviranja | električno |
| Položaj ugradnje | proizvoljno |
| Ručno pomoćno aktiviranje | s uskakanjem s dodišom |
| Konstruktivna struktura | Klipni zasun |
| Vrsta resetiranja | mehanička opruga |
| Vrsta upravljanja | direktno |
| Opskrba zrakom upravljanja | interno |
| Smjer strujanja | nije reverzibilno |
| Funkcija ventila | 3/2 zatvoreno monostabilno |
| Indikacija uklopnog položaja | s priborom |
| Pogonski tlak | 4 ... 14 bar |
| b-vrijednost | 0,5 |
| C vrijednost | 4,5 l/sbar |
| Normalni nazivni protok | 1.000 l/min |
| Parametri svitka | 110V AC |
| Pogonski medij | Komprimirani zrak |
| Klasa korozione otpornosti KBK | 2 |
| Temperatura medija | -10 ... 60 °C |
| Temperatura okoline | -10 ... 60 °C |
| Težina proizvoda | 273 g |
| Električni priključak | Utikači četverokutni oblik Dizajn C prema DIN 43650 |
| Vrsta pričvršćenja | s priborom po izboru: Ugradnja vodova |
| Pneumatski priključak 1 | NPT1/8-27 |
| Pneumatski priključak 2 | NPT1/8-27 |
| Pneumatski priključak 3 | G1/4 |
| Materijal - napomena | Bez bakra i PTFE |
| Informacija o materijalu, brtve | NBR |
| Informacija o materijalu, kućište | Aluminijski tlačni lijev |