

# dugaszolható csatlakozó

## QS-B-1/8-8-I-20


Cikkszám: 130992

Kifutó termék

FESTO

[Külső menet belső hatlappal.](#)

[Kifutó típus. 2018-ig szállítható. Alternatív termék: lásd Támogatás portál.](#)



## Adatlap

| Jellemző                                    | Érték  |
|---|--|
| Méret                                       | Standard                                       |
| Névleges méret                              | 4.7 mm   |
| Tömítés fajtája a becsavarható tengelyen    | Bevonat  |
| Beépítési helyzet                           | tetszőleges                                    |
| Csomagolási egység                          | 20   |
| Konstrukciós felépítés                      | Push-pull elv                                  |
| Üzemi nyomás komplett hőmérséklet-tartomány | -0.95 ... 10 bar                               |
| Üzemi közeg                                 | Sűrített levegő ISO8573-1:2010 [7:-:-] szerint |
| Megjegyzés az üzemi- és a vezérlő közeghez  | Olajozott üzemelés lehetséges                  |
| KBK korrózióállósági osztály                | 1  |
| Környezeti hőmérséklet                      | -10 ... 60 °C                                  |
| Engedély                                    | Germanischer Lloyd                             |
| Max.meghúzási nyomaték                      | 7 Nm   |
| Gyártmány súlya                             | 14 g   |
| Pneumatikus csatlakozás 1                   | Külső menet: R1/8                              |
| Pneumatikus csatlakozás 2                   | 8 mm külső átmérőjű csőhöz                     |
| A kioldó gyűrű színe                        | kék  |
| Anyag megjegyzés                            | RoHS konform                                   |
| Anyag információ, ház                       | Sárgaréz<br>nikkelezett                        |
| Anyag információ: kioldó gyűrű              | POM  |
| Anyag információ, cső tömítés               | NBR  |
| Anyag információ: cső szorító elem          | erősen ötvözött acél, rozsdamentes             |