


# axiális készlet EAMM-A-E48-67A

Cikkszám: 1454248

FESTO

Megfelelő elektromos hajtásokhoz.



## Adatlap

Jellemző	Érték
Beépítési helyzet	tetszőleges
Tárolási hőmérséklet	-25 ... 60 °C
Relatív légnedvesség	0 - 95 %
Védettség	IP40
Környezeti hőmérséklet	-10 ... 60 °C
Átvihető forgató nyomaték	21 Nm
Gyártmány súlya	900 g
Csatlakozófelület, szabályozó	E48B
Interfész kód, motor In	67A
Anyag megjegyzés	RoHS konform