


l gyorscsatlakozó LCKN-M5-PK-3

Cikkszám: 164995

FESTO

360°-ban elfordítható, tömítő gyűrűvel.



Adatlap

Jellemző	Érték
Névleges méret	1.7 mm
Tömítés fajtája a becsavarható tengelyen	tömítő gyűrű
Beépítési helyzet	tetszőleges
Üzemi nyomás komplett hőmérséklet-tartomány	-0.9 ... 16 bar
KBK korrózióállósági osztály	2 - Moderate corrosion stress
Környezeti hőmérséklet	-20 ... 80 °C
Pneumatikus csatlakozás 1	Külső menet: M5
Pneumatikus csatlakozás 2	3 mm belső átmérőjű csőcsonkhoz anyával
Anyag információ, ház	Horgany présöntvény