

Csatlakozó kábel

KMP1-02-II-14-5


Cikkszám: 175660

Kifutó termék

FESTO

IIMP-02 szelepszígethez, készre szerelve 12 ... 14 szelephelyhez, 5 m hosszú

Kifutó típus. 2017-ig szállítható. Alternatív termék: lásd Támogatás portál.



Adatlap

| Jellemző | Érték |
|---|---------------------------|
| Beépítési helyzet | tetszőleges |
| Üzemi feszültségtartomány AC | $\leq 300\text{ V}$ |
| Üzemi feszültségtartomány DC | $\leq 250\text{ V}$ |
| Áramterhelhetőség | 4 A |
| Védettség | IP65 |
| Környezeti hőmérséklet mozgatható kábelkötegnél | 5 ... 70 °C |
| Környezeti hőmérséklet | -30 ... 70 °C |
| Gyártmány súlya | 6,000 g |
| Elektromos csatlakozás | 72 sarkú aljzat |
| Kábelszerkezet | 65 x 0,75 mm ² |
| Kábel átmérő | 22 mm |
| Kábelhossz | 5 m |
| Felfogási mód | szorítókeyel |
| Anyag információ, ház | Könnyűfém présöntvény |
| Anyag információ, kábelköpeny | PE |
| Anyag információ: krimp csatlakozók | Réz ötvözet ezüstözött |