

Kör keresztmetszetű henger CRDG-5/8"- -P-A

Cikkszám: 185389


FESTO

korrózióálló, érintésmentes helyzetérzékelésre, rugalmas csillapító gyűrűkkel a véghelyzetekben.

Ez a termék csak a Festo USA vállalattól rendelhető.



Minta ábrázolás



Adatlap

Jellemző	Érték
Löklet	0.4 ... 8 "
Dugattyú átmérő	5/8"
A szabványon alapul	ISO 6432
Csillapítás	mindkét oldalon rugalmas csillapító gyűrűk/lapok (P)
A szabványnak megfelelő	ISO 6432
Üzemi nyomás	1 ... 10 bar
Működési mód	kettősműködésű
Üzemi közeg	szűrt sűrített levegő
KBK korrózióállósági osztály	4
Környezeti hőmérséklet	-20 ... 80 °C
Elméleti erő 6 bar-nál, visszafutás	104 N
Elméleti erő 6 bar-nál, előre menet	121 N
Pneumatikus csatlakozás	M5
Anyag információ, fedél	erősen ötvöztött acél, rozsdamentes
Anyag információ, tömítések	TPE-U(PU)
Anyag információ, ház	erősen ötvöztött acél, rozsdamentes
Anyag információ, dugattyúrúd	erősen ötvöztött acél, rozsdamentes