


# Csatlakozó tömb MHP2-PR4-3-PI-D9

Cikkszám: 197462

FESTO

csatlakozó aljzattal és elektromos többpólusú csatlakozóval, MHP2-...-PI félkarmantyús szelepekhez  
Kifutó típus. 2007-ig szállítható



## Adatlap

Jellemző	Érték
Szelephelyek max.száma	4
KBK korrózióállósági osztály	2
Csatlakozólap felfogási módja	átmenő furattal alakos sínrel
Szelep felfogási módja	belső menettel
Pneumatikus csatlakozás 1/33	M7
Pneumatikus csatlakozás 3/11	M7
Anyag megjegyzés	Réz- és PTFE-mentes
Anyag információ, csatlakozólap	Alumínium ötvözet