

Flexopneu-cső PX-4

Cikkszám: 4093

FESTO

Kifutó típus. 2011-ig szállítható.



Adatlap

Jellemző	Érték
Külső átmérő	7 mm
Átáramlás szempontjából jelentős hajlítási sugár	20 mm
Belső átmérő	4 mm
Hőmérséklettől függő üzemi nyomás	0 ... 12 bar
Környezeti hőmérséklet	-20 ... 80 °C
Gyártmány súlya a hosszától függően	0.101 kg/m
Szín	ezüst
Shore keménység	75 +/- 5
Anyag megjegyzés	LABS-tartalmú anyagokat tartalmaz
Anyag információ, cső	NBR