

# raccordo a innesto a L

## QSL-B-12-10

Codice prodotto: 130954  
Prodotto in esaurimento

FESTO

Tipo in esaurimento. Fornibile fino al 2018. Per alternative di prodotto, vedere il Support Portal.



### Foglio dati

| Caratteristica   | Valore  |
|--|---|
| Taglia   | Standard                                      |
| Diametro nominale  | 7,5 mm  |
| Posizione di montaggio                                   | Qualsiasi                                     |
| Dimensioni contenitore                                   | 10  |
| Costruzione  | Principio Push-Pull                           |
| Pressione d'esercizio intervallo completo di temperatura | -0,95 ... 10 bar                              |
| Fluido d'esercizio                                       | Aria compressa a norma ISO 8573-1:2010 [7:::] |
| Indicazione sul fluido d'esercizio e di pilotaggio       | E' possibile l'impiego con aria lubrificata   |
| Classe di resistenza alla corrosione CRC                 | 1   |
| Temperatura ambiente                                     | -10 ... 60 °C                                 |
| Omologazione   | Germanischer Lloyd                            |
| Peso   | 24 g  |
| Attacco pneumatico 1                                     | per tubo con diametro esterno 12 mm           |
| Attacco pneumatico 2                                     | Per tubo diametro esterno 12 mm               |
| Colore dell'anello di smontaggio                         | Blu   |
| Avvertenza sul materiale                                 | Conforme a RoHS                               |
| Informazioni sui materiali, corpo                        | PBT   |
| Informazioni sui materiali, anello di smontaggio         | POM   |
| Informazioni sui materiali, guarnizione tubo             | NBR   |
| Informazioni sui materiali, fascetta stringitubo         | Acciaio inossidabile fortemente legato        |