


# Cursore FKP-40

Codice prodotto: 150802

FESTO

per evitare momenti flettenti e compensare errori di allineamento di carichi paralleli sui cursori degli attuatori lineari DGP e DGE.

Tipo in esaurimento Disponibile fino a 2013.



## Foglio dati

Caratteristica	Valore
Dimensioni	40
Deviazione radiale +/-	2 mm
Classe di resistenza alla corrosione CRC	1
Temperatura ambiente	-20 ... 120 °C
Carico max. a lungo termine ammissibile con forza agente +/-	1.800 N
Informazioni sui materiali, perno	Acciaio fortemente legato
Informazioni sui materiali, forcella	Acciaio fortemente legato
Informazioni sui materiali, pezzo scorrevole	Ottone