

# Raccordo a innesto a Y QSMY-5/32T-1/8-U


Codice prodotto: 153922

FESTO

per riduzione.

Questo prodotto è ottenibile soltanto tramite la consociata Festo in USA

Type to be discontinued. Available until 2013. See Support Portal for alternative products.



## Foglio dati

| Caratteristica                                           | Valore                                         |
|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| Dimensioni                                               | Mini                                           |
| Diametro nominale                                        | 1,5 mm                                         |
| Posizione di montaggio                                   | qualsiasi                                      |
| Dimensioni contenitore                                   | 1                                              |
| Costruzione                                              | Principio Push-Pull                            |
| Pressione d'esercizio intervallo completo di temperatura | -0,95 ... 10 bar                               |
| Fluido di esercizio                                      | Aria compressa a norma ISO 8573-1:2010 [7:-:~] |
| Indicazione sul fluido d'esercizio e di pilotaggio       | E' possibile l'impiego con aria lubrificata    |
| Classe di resistenza alla corrosione CRC                 | 1                                              |
| Temperatura ambiente                                     | -10 ... 60 °C                                  |
| Omologazione                                             | Germanischer Lloyd                             |
| Peso                                                     | 3,6 g                                          |
| Numero uscite                                            | 2                                              |
| Numero linee di alimentazione                            | 1                                              |
| Attacco pneumatico 1                                     | per tubo flessibile diametro esterno 5/32"     |
| Attacco pneumatico 2                                     | per tubo flessibile diametro esterno 1/8"      |
| Colore dell'anello di smontaggio                         | grigio                                         |
| Avvertenza sul materiale                                 | a norme RoHS                                   |
| Informazioni sui materiali, corpo (contenitore)          | PBT                                            |
| Informazioni sui materiali, anello di smontaggio         | POM                                            |
| Informazioni sui materiali, tenuta per tubo flessibile   | NBR                                            |
| Informazioni sui materiali, fascetta stringitubo         | Acciaio inossidabile fortemente legato         |