


Indicatore di pressione OHI-PK-3

Codice prodotto: 32608

FESTO



Foglio dati

Caratteristica	Valore
Pressione di esercizio	1 ... 8 bar
Fluido di esercizio	Aria compressa filtrata non lubrificata Aria compressa filtrata e lubrificata
Attacco pneumatico	Nipplo spinato PK-3