



空気圧バルブ VLHE-3-1/2

部品番号: 10420

FESTO

ノーマルクローズ、ソフトスタートバルブ、独立で、もしくはSシリーズのサービスユニットと組合せて使用。



データシート

特長	値
構造	ポペット弁
シール	ソフトシール
排気機能	調整可
手動操作	押側
バルブ機能	3方弁ノーマルクローズ
使用圧力	2 ... 12 bar
標準流量	2,900 l/min
切換時間 off	39 ms
切換時間 on	25 ms
流体温度	-10 ... 60 °C
周囲温度	-10 ... 60 °C
取付方法	取付穴
取付方向	任意
エア接続ポート 1	G1/2
エア接続ポート 2	G1/2
エア接続ポート 3	G1/2
オリフィス径	12 mm