



# ショックアブソーバ YSR-32-60

部品番号: 10871

FESTO

調整、再充填可能



## データシート

特長	値
サイズ	32
ストローク	60 mm
クッション	調整可 硬質
取付方向	任意
位置検出	なし
最高衝突速度	3 m/s
リセット時間 短	0.4 s
リセット時間 長	1 s
運転モード	単動 スプリングブッシュタイプ
耐酸性クラス : CRC	2
周囲温度	-10 ... 80 °C
クッションストローク	60 mm
最大抑止力	6,400 N
ストロークあたりの最大消費エネルギー	380 J
時間あたりの最大消費エネルギー	438,000 J
残存エネルギー	2 J
リセット力	35 N
質量	1,600 g
取付方法	ロックナット付
材質	銅、PTFEフリー
材質 シール	NBR
材質ハウジング	鋼 亜鉛メッキ
材質ピストンロッド	ステンレス