



# ソレノイドバルブ

## JMVH-5-1/4-S-B-VI

部品番号: 116006

FESTO

ソレノイドコイル付、マニュアル操作付、ソケット無し



## データシート

| 特長           | 値                                  |
|--------------|------------------------------------|
| バルブ機能        | 5方弁ダブル                             |
| 操作方法         | 電気                                 |
| 標準流量         | 1,600 l/min                        |
| 使用圧力         | -0.9 ... 10 bar                    |
| 構造           | ポペット弁                              |
| 保護仕様         | IP65                               |
| オリフィス径       | 10 mm                              |
| スクリーンサイズ     | 33 mm                              |
| シール          | ソフトシール                             |
| 手動操作         | あり                                 |
| 制御方法         | パイロット式                             |
| 流れ方向         | 逆流可能                               |
| パイロット圧力      | 2 ... 10 bar                       |
| 切換時間         | 18 ms                              |
| コイル特性        | 24V DC                             |
| 作動流体         | ろ過圧縮空気、フィルタろ過度 40µm、給油または無給油<br>真空 |
| 流体温度         | -5 ... 50 °C                       |
| パイロット流体      | ろ過圧縮空気、フィルタろ過度 40µm、給油または無給油       |
| 周囲温度         | -5 ... 50 °C                       |
| 取付方法         | 取付穴                                |
| パイロット接続ポート12 | G1/4                               |
| エア接続ポート1     | G1/4                               |
| 接続ポート 11     | G1/4                               |
| 材質           | PWIS質を含む                           |