


ソレノイドバルブ

MVH-5/3G-1/8-S-B-VI

部品番号: 118800

FESTO

ソレノイドコイル付、マニュアル操作付、ソケット無し



データシート

特長	値
バルブ機能	3位置5方弁クローズドセンタ
操作方法	電気
標準流量	1,000 l/min
使用圧力	-0.9 ... 10 bar
構造	スプール弁 ポペット弁
リターン方式	エアリターン
オリフィス径	8 mm
排気機能	調整可
シール	ソフトシール
制御方法	パイロット式
パイロット方式	外部パイロット
流れ方向	逆流可能
切換時間 off	30 ms
切換時間 on	30 ms
作動流体	ろ過圧縮空気、フィルタメッシュ5um
流体温度	-5 ... 50 °C
周囲温度	-5 ... 50 °C
取付方法	取付穴
パイロット排気ポート82	M5
パイロット排気ポート84	M5
エア接続ポート 1	サブベース G1/8
エア接続ポート 2	G1/8
エア接続ポート 3	サブベース G1/8
エア接続ポート 4	G1/8
エア接続ポート 5	サブベース
材質	PWIS質を含む