



# ソレノイドバルブ

## MVH-5/3B-1/4-S-B-VI

部品番号: 118808

FESTO

ソレノイドコイル付、マニュアル操作付、ソケット無し



## データシート

特長	値
バルブ機能	3位置5方弁プレッシャセンタ
操作方法	電気
標準流量	1,600 l/min
使用圧力	-0.9 ... 10 bar
構造	スプール弁 ボペット弁
リターン方式	エアリターン
オリフィス径	10 mm
排気機能	調整可
シール	ソフトシール
制御方法	パイロット式
パイロット方式	外部パイロット
流れ方向	逆流可能
b バルブ	0.38
Cバルブ	6.35 l/sbar
切換時間 off	45 ms
切換時間 on	47 ms
作動流体	ろ過圧縮空気、フィルタろ過度 40μm、給油または無給油 真空
流体温度	-5 ... 50 °C
パイロット流体	ろ過圧縮空気、フィルタろ過度 40μm、給油または無給油
周囲温度	-5 ... 50 °C
取付方法	取付穴
パイロット排気ポート82	M5
パイロット排気ポート84	M5
エア接続ポート 1	サブベース G1/4
エア接続ポート 2	G1/4
エア接続ポート 3	サブベース G1/4
エア接続ポート 4	G1/4
エア接続ポート 5	サブベース
材質	PWIS質を含む