



# ソレノイドバルブ

## JMUH-5/2-D-2C-VI

部品番号: 120359

FESTO

バルブターミナル用  
2011年廃番予定品



## データシート

特長	値
バルブ機能	5方弁シングル
幅	54 mm
使用圧力	-0.9 ... 16 bar
構造	スプール弁
リターン方式	メカスプリング
オリフィス径	13.5 mm
シール	ソフトシール
手動操作	押側
制御方法	直動
流れ方向	逆流可能
作動流体	ろ過圧縮空気、無給油、フィルタメッシュ50um ろ過圧縮空気、給油、フィルタメッシュ50um
流体温度	-5 ... 50 °C
周囲温度	-5 ... 50 °C
取付方法	取付穴
エア接続ポート 1	サイズ2用マニホールドブロック ( ISO5599-2準拠 )
エア接続ポート 2	サイズ2用マニホールドブロック ( ISO5599-2準拠 )
エア接続ポート 3	サブベース
エア接続ポート 4	サイズ2用マニホールドブロック ( ISO5599-2準拠 )
エア接続ポート 5	サブベース