



空気圧バルブ

VLHE-3-3/8

部品番号: 12909

FESTO

ノーマルクローズ、ソフトスタートバルブ、独立で、もしくはSシリーズのサービスユニットと組合せて使用。



データシート

特長	値
構造	ポペット弁
シール	ソフトシール
排気機能	調整可
手動操作	押側
バルブ機能	3方弁ノーマルクローズ
使用圧力	2 ... 12 bar
標準流量	2,100 l/min
切換時間 off	19.5 ms
切換時間 on	8.5 ms
流体温度	-10 ... 60 °C
周囲温度	-10 ... 60 °C
取付方法	取付穴
取付方向	任意
エア接続ポート 1	G3/8
エア接続ポート 2	G3/8
エア接続ポート 3	G3/8
オリフィス径	9 mm