


Yコネクタ QSY-10H

部品番号: 130631

★ 標準製品

ワンタッチスリーブ付

FESTO



データシート

特長	値
サイズ	標準
オリフィス径	5.9 mm
取付方向	任意
容器サイズ	10
構造	押し引きの原理
使用圧力における温度範囲	-0.95 ... 14 bar
作動流体	ISO8573-1:2010 [7:-:-]準拠の圧縮エア Water as per manufacturer's declaration at www.festo.com
作動/パイロット流体に注意	給油運転可能
耐酸性クラス: CRC	1
周囲温度	-10 ... 80 °C
認証	Germanischer Lloyd
質量	23 g
出力数	2
供給配管数	1
エア供給ポート	ワンタッチスリーブ: QS-10
エア排気ポート	für Schlauch Außen-Ø 10 mm
リリースリングの色	青
材質	RoHS対応
材質ハウジング	PBT
材質情報 リリースリング	POM
材質 チューブパッキン	NBR
材質情報 チューブクランプセグメント	ステンレス