


# Yコネクタ QSY-12H-10

部品番号: 130636

★ 標準製品

ワンタッチスリーブ付

FESTO



## データシート

| 特長                 | 値  |
|--------------------|--|
| サイズ                | 標準   |
| オリフィス径             | 5.9 mm   |
| 取付方向               | 任意   |
| 容器サイズ              | 10   |
| 構造                 | 押し引きの原理  |
| 使用圧力における温度範囲       | -0.95 ... 14 bar   |
| 作動流体               | ISO8573-1:2010 [7:-:-]準拠の圧縮エア<br>Water as per manufacturer's declaration at <a href="http://www.festo.com">www.festo.com</a> |
| 作動/パイロット流体に注意      | 給油運転可能   |
| 耐酸性クラス: CRC        | 1  |
| 周囲温度               | -10 ... 80 °C  |
| 認証                 | Germanischer Lloyd   |
| 質量                 | 23 g   |
| 出力数                | 2  |
| 供給配管数              | 1  |
| エア供給ポート            | ワンタッチスリーブ: QS-12   |
| エア排気ポート            | für Schlauch Außen-Ø 10 mm   |
| リリースリングの色          | 青  |
| 材質                 | RoHS対応   |
| 材質ハウジング            | PBT  |
| 材質情報 リリースリング       | POM  |
| 材質 チューブパッキン        | NBR  |
| 材質情報 チューブクランプセグメント | ステンレス  |