


コマнда FSSC-12

部品番号: 13985

FESTO

クイックステップ用空気圧操作パネル、高速かつ正確な駆動用マニピュレータ操作機能付
2009年廃番予定品



データシート

特長	値
オリフィス径	2.5 mm
構造	組合わせ可能なシーケンス
応答圧力損失	≤ 0.5 bar
作動圧力	≥ 1.5 bar
使用圧力	2 ... 6 bar
標準流量	60 l/min
最短応答パルス	50 ms
作動流体	ろ過圧縮空気、無給油、フィルタメッシュ5um
周囲温度	5 ... 40 °C
質量	450 g
材質 シール	NBR
材質ハウジング	ABS