



空気圧バルブ VLHE-3-1/4-B

部品番号: 14330

FESTO

ノーマルクローズ、ソフトスタートバルブ、独立で、もしくはSシリーズのサービスユニットと組合せて使用。



データシート

特長	値
構造	ポペット弁
シール	ソフトシール
排気機能	調整可
手動操作	押側
バルブ機能	3方弁ノーマルクローズ
使用圧力	2 ... 12 bar
標準流量	1,200 l/min
切換時間 off	23 ms
切換時間 on	8 ms
材質	RoHS対応
流体温度	-10 ... 60 °C
周囲温度	-10 ... 60 °C
取付方法	取付穴
取付方向	任意
エア接続ポート 1	G1/4
エア接続ポート 2	G1/4
エア接続ポート 3	G1/4
オリフィス径	8 mm