


プログラミングケーブル KDI-SB202-BU9

部品番号: 150268

FESTO

バルブターミナルからチェックボックスへつなぐFesto規格の自己診断用シリアル伝送ケーブル



データシート

特長	値
ケーブルの最大直径	4.5 ... 6.5 mm
取付方向	任意
使用電圧範囲 (AC)	<= 300 V
ケーブル可動時の周囲温度	-10 ... 80 °C
周囲温度	-30 ... 80 °C
質量	181 g
配線方式1	ストレートソケット、M12、4ピン
配線方式2	ストレートソケット、Dサブ、9ピン
ケーブルの構造	4x0,14
ケーブル長さ	5 m
取付方法	クリップ スレーブナット
材質 コネクタナット	真鍮 ニッケルメッキ
材質ハウジング	PBT
材質 ケーブル皮膜	PUR
材質 (クランプコネクタ)	銅合金 金メッキ